

尺寸: 90mmX120mm

<div><div>iGene</div><div><div>Lenovo</div><div>致远的智能音响品牌</div></div></div>		<div><div>声明</div><div>欢迎使用“头戴式蓝牙耳机 K5”，第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好的使用产品。因未按说明书操作、擅自维修、产品进水、产品摔落或其他意外将会导致资料丢失，并且可能无法还原，或引起其他损失，由本人负责。请妥善保管设备及说明书，并严格按照说明书操作。</div><div>敲敲科技（北京）有限公司已经对本使用说明书进行了仔细的校勘和核对，但我们不能保证本使用说明书完全没有任何错误和疏漏。本使用说明书中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品的的实际显示不符，请以实物为准。为更好地提供服务，敲敲科技(北京)有限公司保留对本使用说明书中描述的产品和软件程序以及本使用说明书的内容，随时进行改进或修改的权利，恕不另行通知。</div><div>本使用说明书内容受著作权法律法规保护未经敲敲科技（北京）有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本使用说明书，或将本使用说明书以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本使用说明书翻译成任何文字。</div><div>如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本实用说明书有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请咨询或登录：</div><div>敲敲科技网站：<a href="#">www.91qiaoqiao.com</a></div><div>服务咨询热线：400-0455-882（中国大陆地区）</div></div>		<div><div>安全指示</div><div>安全听用</div><div><div>1. 请勿在过高音量下长时间佩戴带，以免听力受损；</div><div>2.有潜 在危险的情况下，请小心使用或停用；</div><div>3.驾驶时请勿使用耳机；</div><div>4.为了你的安全考虑，请不要在户外跑步时使用过高音量，以便感知周围环境；</div></div><div>安全操作</div><div><div>1. 避免掉落；</div><div>2. 请勿拆解；</div><div>3. 远离儿童，避免不当使用造成危险；</div><div>4. 请勿把耳机投入水中；</div><div>5. 雷雨时，请勿在户外使用耳机；</div><div>6. 避免在极端温度下使用，请在操作温度范围内使用，-15摄氏度至55摄氏度；</div><div>7. 请使用原装或者认证充电线；</div><div>8. 请勿使用腐蚀性清洁剂（油）清洁耳机。</div></div></div>		<div><div>包装清单</div><div><div><div><div></div><div>① 耳机主机</div></div><div><div></div><div>② 数据线</div></div><div><div></div><div>③ 音频线</div></div><div><div></div><div>④ 说明书</div></div></div></div></div>		<div><div>功能预览</div><div><div><div><div><div><div>ANC指示灯</div><div>ANC开关</div></div></div><div><div><div>USB充电口</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div>多功能开关</div><div>蓝牙指示灯</div><div>音量- 下一曲</div><div>音量+ 上一曲</div><div>3.5mm音频插口</div><div>麦克风</div></div></div></div></div></div></div>		<div><div>如何使用</div><div><div><div><div><div>3s</div></div><div>按住多功能键 3 秒打开蓝牙，耳机进入配对模式。</div></div><div><div><div>3s</div></div><div>按住多功能键 3 秒关闭蓝牙。</div></div><div><div><div></div><div>短按调节音量，长按跳转到上一曲/下一曲。</div></div><div><div></div><div>短按多功能键播放/暂停。</div></div><div><div><div></div><div>拨动ANC按钮打开/关闭主动降噪功能。</div></div><div><div><div><div>x1</div></div><div>短按多功能键接听/挂断电话。</div></div><div><div><div><div>x2</div></div><div>双击多功能键拒绝来电。</div></div><div><div><div><div><div></div><div>充电：使用附带的Micro USB充电线连接耳机充电口，另一端连接电脑或充电器的USB口。</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																	
<div><div>头戴式蓝牙耳机 K5</div><div>使用说明书</div><div>使用本产品前请仔细阅读说明书</div></div>				<div><div>功能</div><div>快速配对</div><div><div>1. 长按电源键 3 秒打开蓝牙，耳机进入配对模式。</div><div>2. 配对时，请把耳机和蓝牙设备尽量靠近些。</div><div>3. 蓝牙设备的蓝牙功能打开，搜索耳机的蓝牙信号，选择iGene-K5配对。配对成功后蓝牙指示灯显示蓝灯并缓慢闪烁。</div><div>4. 如果配对时要求提供密码或配对号，请输入四个零“0000”</div></div><div>配对第二个蓝牙设备</div><div><div>1. 耳机连接到第一台手机后。</div><div>2. 同时按音量加减键 3 秒，耳机重新进入配对状态。</div><div>3. 开启另外一台手机蓝牙功能，并搜索蓝牙设备，选择设备名进入配对并连接成功。</div><div>4. 第一台手机点击设备名连接。</div></div><div>ANC-电子主动降噪</div><div>ANC打开：往上拨动ANC开关，ANC指示灯显示绿色。</div><div>ANC关闭：往下拨动ANC开关，ANC指示灯关闭。</div><div>辅助有线连接</div><div>此耳机支持外部有线资源接入，直接接入外接音频线。</div></div>		<div><div><div><div></div><div>⑤</div></div><div><div></div><div>⑥</div></div></div></div>		<div><div>规格</div><div>LED-指示灯</div><div>开机：蓝灯长亮 2 秒 关机：红灯长亮 2 秒 配对状态：红蓝光交替快闪烁 音乐状态：蓝灯慢闪烁 充电状态：红灯长亮 充电完成：红灯熄灭 低电状态：红灯闪烁并伴有提示音</div><div>技术规格参数</div><div>产品名称：头戴式蓝牙耳机K5 输入：220mA 充电时长：2小时左右 蓝牙版本：V5.0 芯片：CSR 蓝牙信息：A2DP,AVRCP,HSP,HFP 蓝牙范围：10米</div></div>		<div><div>净重：285克 阻抗：32欧姆 驱动单元：直径40mm 频率响应：20-20000Hz</div><div>FAQ</div><div><div>1. 问：为什么耳机有时候无法和手机配对？ 答：请确认您的耳机是否在配对模式或者重新连接模式，检查手机的蓝牙搜索是否打开，然后到手机蓝牙设置页下，删除或者忘记耳机，再重新配对一次。</div><div>2. 问：耳机蓝牙打不开？ 答：请确认一下电池是否有电。</div><div>3. 问：我可以给耳机更换电池吗？ 答：不可以。此耳机使用内置锂电池，非专业人员是不能拆卸。</div><div>4. 问：我可以在开车时使用此耳机吗？ 答：为了您的安全着想，我们强烈建议您不要在驾驶时佩戴耳机，以防意外。</div><div>5. 问：为什么耳机在10米以内有时候也会中断连接？ 答：请检查在近距离内是否有金属物质干扰蓝牙连接。因为蓝牙是一种无线电波技术，这种电波频率可以连接耳机和其他设备。</div></div></div>		<div><div><div><div></div><div>保修卡</div></div><div><div>品牌保修 贴心陪伴更无忧</div><table><tr><td>品牌名称</td><td>击音/iGene</td></tr><tr><td>产品型号</td><td>HD003</td></tr><tr><td>购机日期</td><td></td></tr><tr><td>用户姓名</td><td></td></tr><tr><td>联系电话</td><td></td></tr><tr><td>用户地址</td><td></td></tr><tr><td>保修问题</td><td></td></tr></table></div></div></div>		品牌名称	击音/iGene	产品型号	HD003	购机日期		用户姓名		联系电话		用户地址		保修问题	
品牌名称	击音/iGene																										
产品型号	HD003																										
购机日期																											
用户姓名																											
联系电话																											
用户地址																											
保修问题																											
05		06		07		08		09																			

纸裁:594x305 / 颜色:2C / 排版方式:左右翻开说明书2模 / 材料:100g书纸 / 开料:1194\*889 4开